

**HOLEX****Upínací trn pro frézovací hlavy typ A, BT 40 krátké, Ø trnu d<sub>1</sub>: 27mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303017 27
GTIN	4062406101220
Třída artiklu	32A

**Popis****Provedení:**

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plocha na nákrůžku broušené.

Všechny nefunkční plochy jsou otryskány jemnými skleněnými perlami. Kvalita vyvažování G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>. Tvar A.

**Rozsah dodávky:**

Včetně utahovacího šroubu frézy.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802. Speciální klíč č. 309840.

**Technický popis**

Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	27
Vnější Ø D	50 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	27
Délka vyložení rozměr A	35 mm
Ø trnu d <sub>1</sub>	27 mm
Upínací Ø D <sub>1</sub>	27 mm
Upnutí	BT 40 krátké
Norma	DIN 6357

Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 18000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 5 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy

## Příslušenství

Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308830 40
Tažný čep Hurco 90° s lícovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308820 40
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep Hurco 45° s lícovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40