

**Upínací trn pro frézovací hlavy typ A, BT 40 krátké, Ø trnu d1: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303017 32
GTIN	4062406101237
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plocha na nákrůžku broušené.

Všechny nefunkční plochy jsou otryskány jemnými skleněnými perlami. Kvalita vyvažování G6,3 / 18000 min⁻¹. Tvar A.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802. Speciální klíč č. 309840.

Technický popis

Ø trnu d ₁	32 mm
Vnější Ø D	78 mm
Délka vyložení rozměr A	50 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	32
Vhodný speciální klíč č. 309840	32
Ø upnutí D ₁	32 mm
Upnutí	BT 40 krátké
Norma	DIN 6357

Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 18000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 5 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/303017-32>