

HOLEX**Upínací trn pro frézovací hlavy typ A, BT 50 A = 100, Ø trnu d1: 22mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303037 22
GTIN	4062406101251
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plocha na nákrůžku broušené.

Všechny nefunkční plochy jsou otryskány jemnými skleněnými perlami. Kvalita vyvažování G6,3 / 18000 min⁻¹. Tvar A.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802. Speciální klíč č. 309840.

Technický popis

Vhodný speciální klíč č. 309840	22
Délka vyložení rozměr A	100 mm
Vnější Ø D	48 mm
Ø trnu d ₁	22 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	22
Upínací Ø D ₁	22 mm
Upnutí	BT 50 A = 100
Norma	DIN 6357
Norma pro upínání	JIS B6339

Norma pro upínání	ISO 7388-2
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 18000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 5 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy