



Analogový ruční tachometr, Typ: HTM100M



Údaje o objednávce

Artikové číslo	471010 HTM100M
GTIN	2050001774644
Třída artiklu	47F

Popis

Provedení:

Mechanický ruční tachometr pro měření otáček a povrchové rychlosti v různých oblastech použití. Velký a snadno čitelný analogový displej s tlačítkovým blokováním ručičky pro uložení posledního měření. Provoz bez baterií.

Použití:

Měření otáček: 10 – 10 000 min⁻¹, **rychlost:** 1 – 1 000 m/min.

Rozsah dodávky:

Včetně měřicího kolečka (0,1 m) č. 471180, měřicí hrot. č. 471170, dutý měřicí hrot č. 471190, prodloužení.

Upozornění:

ATEX certifikované varianty na poptávku: Tachometr pro použití v prostředí s výbušnou atmosférou. Certifikováno pro ATEX zóny 1 a 2.

Kalibrování: I2

Mezní chyba: ±0,5 %

Měřicí kolečko obvod: 0,1 m

Pracovní teplota: 0 - 40 °C

Skladovací teplota: -10 - 40 °C

Technický popis

Pracovní teplota	0 - 40 °C
Skladovací teplota	-10 - 40 °C

Měřicí kolečko obvod	0,1 m
Mezní chyba	±0,5 %
Měřicí technika	analogová
Kalibrování	I2
Druh produktu	Ruční tachometr

Služby

Kalibrování Otáčkoměr / stroboskop	016600
Popisování laserem Typ	018940
Kalibrování Otáčkoměr / stroboskop Typ D	027900 D

Příslušenství

Dutý měřicí hrot	471190
Hnací měřicí hrot	471170
Hnací měřicí kolečko obvod 100 mm	471180