

**Pneumaticko-hydraulické zařízení pro nýtování naslepo FireFox®, Typ: 1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	770515 1
GTIN	4007081920841
Třída artiklu	74A

Popis**Provedení:**

Provozní tlak 5 – 7 barů. Automatické naražení, jakmile se matice slepého nýtu nasadí pod lehkým tlakem na závitový trn. Velmi hospodárná práce díky rychlému narážení a bleskurychlému procesu lisování.

Rozsah dodávky:

Dva montážní klíče OK 24 / 27, 1 šestihranná zástrčná hlavice OK4, 1 lahvička hydraulického oleje 100 ml, 1 náhradní nádobka na olej. Špička a závitový trn M3, M4, M5, M6.

Upozornění:

Náhradní hubice jsou k dispozici pod č. 770516. Pro slepé nýtovací matice od M3 do M6 ze všech materiálů kromě ocelové M6.

Technický popis

Zdvih	7,5 mm
Hmotnost	1,96 kg
Spotřeba vzduchu na jedno lisování (v závislosti na závitě)	max. 2 l
Hadicová přípojka	6 mm

Pro matice slepých nýtů ocel / hliník	M3 – M6
Nastavitelná síla lisování, maximálně při 5 barech	12000 N
Pro matice slepých nýtů všech materiálů	M3 – M6
Hadicová přípojka	1/4 palec
Druh produktu	Přístroj pro nýtování naslepo

Příslušenství

Náhradní špička se závitovým trnem Typ M3	770516 M3
Náhradní špička se závitovým trnem Typ M5	770516 M5
Náhradní špička se závitovým trnem Typ M4	770516 M4
Náhradní špička se závitovým trnem Typ M6	770516 M6