

HOLEX

Upínač Weldon pro frézy se závitem s vnitřním chlazením, Ø d = 20 mm, Závít M × délka L1: M10X25



Údaje o objednávce

Artikové číslo	301347 M10X25
GTIN	4062406107345
Třída artiklu	32A

Popis

Provedení:

Tolerance stopky h6.

Použití:

K upnutí do upínacích trnů (Weldon).

Technický popis

Ø D ₂	18 mm
Užitná délka L ₁	25 mm
L ₂	20,2 mm
Otvor Ø D ₁	10,5 mm
Celková délka L	80 mm
Upnutí	Ø d = 20 mm
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem