

**HOLEX**

**Upínač Weldon pro frézy se závitem s vnitřním chlazením, Ø d = 20 mm, Závít M × délka L1: M6X25**



## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 301347 M6X25  |
| GTIN           | 4062406107338 |
| Třída artiklu  | 32A           |

## Popis

**Provedení:**

**Tolerance stopky h6.**

**Použití:**

K upnutí do upínacích trnů (Weldon).

## Technický popis

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Otvor Ø D <sub>1</sub>      | 6,5 mm                      |
| Ø D <sub>2</sub>            | 10 mm                       |
| Užitná délka L <sub>1</sub> | 25 mm                       |
| L <sub>2</sub>              | 5 mm                        |
| Celková délka L             | 75 mm                       |
| Upnutí                      | Ø d = 20 mm                 |
| Vnitřní chlazení            | ano                         |
| Druh produktu               | Upínač pro frézy se závitem |