

Garant

Vyvrtávací tyč pro soustružení zápichů, pravý, Ø stopky DS / šířka zapíchnutí w: 12/1,5mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273790 12/1,5
GTIN	4045197720979
Třída artiklu	21W

Popis**Provedení:**

Vyrobena z vysoce pevné nástrojové oceli ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Ve spojení s konvexním sevřením vyměnitelné destičky je docilováno nejvyššího odporu vůči axiálním a radiálním řezným silám a výrazně se tak zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Technický popis

Středové přesazení L_3	9,5 mm
Ø minimálního předvrtání D_{\min}	16 mm
Šroub	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Šířka zápichu w	1,5 mm
t_{\max} vnitřní obrábění	4,5 mm
Celková délka L	140 mm
Nepodepřená délka L_1 odsazené držáky	30 mm
Ø stopky D_s	12 mm
Rozsah použití	radiální vnitřní zapíchování
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX15

674248 TX15

Upínací šroub Typ 12

279815 12

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepě Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500