

**Brusný kotouč Combidisc® CONTOUR, Ø 60 mm, Zrnitost: 120****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	554034 120
GTIN	4007220898864
Třída artiklu	55G

**Popis****Provedení:**

**Systém rychlé výměny** s umělohmotným závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.

Přesah kotouče s vlnitým okrajem **pro jemné broušení kontur a konkávních ploch.**

**Použití:**

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady víceúrovňových pracovních procesů.

Používejte s měkkým opěrným talířem č. 554091 50.

**Upozornění:**

**Roloc™ Bristle-Disc** najdete pod 573510 ff.

**Technický popis**

Zrnitost	120
Ø kotouče	60 mm
Brusivo	Oxid hlinitý (A)
Zkratka brusiva	A
Atribut názvu produktu	Ø 60 mm

Maximální počet otáček	20000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Brusný kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	omezené použití		
suché	vhodný		

## Příslušenství

Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm měkký Vnější Ø 50 mm	554091 50
--	-----------