

HOLEX**Kompaktní kotouč D × T × H (mm), 125×3×22, Srovnání zrnitosti: 180****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	566986 180
GTIN	4045197719010
Třída artiklu	52M

Popis**Provedení:**

Kompaktní kotouče ze zalisovaného vláknového rouna pro chladný brus bez nabíhajících barev.

Použití:

Pro **ubírání, čištění a dokončování** koutových svarů, bodových svarů a obtížně přístupných míst úhl. bruskami (Ø 125 mm) nebo bruskami na broušení koutových svarů (Ø 150 mm).

Upozornění:

Rounové kompaktní kotouče pro rovinný brus najdete pod č. 566991. Odjehlovací a dokončovací kotouče pro použití na stojanových bruskách najdete pod č. 568725, č. 568731 a č. 568741.

Technický popis

Provedení	6A medium
Stupeň tvrdosti	střední
Srovnání zrnitosti	180
Stupeň jemnosti	střední
Ø kotouče D	125 mm

Ø otvoru H	22 mm
Šířka kotouče T	3 mm
Zkratka brusiva	SiC
Brusivo	karbid křemíku (SiC)
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	125×3×22
Maximální obvodová rychlost	60 m/s
Maximální počet otáček	10000 min ⁻¹
Druh produktu	Kompaktní kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		