

**Brusný kotouč Combidisc® (SiC), Ø 76,2 mm, Zrnitost: 60****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	554024 60
GTIN	4007220778548
Třída artiklu	55G

**Popis****Provedení:**

**Systém rychlé výměny** s umělohmotným závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.

**Zrno karbid křemičitý s ostrými hranami (SiC)** pro agresivní broušení při nízkém tlaku.

**Použití:**

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady víceúrovňových pracovních procesů.

Obzvláště vhodné pro broušení slitin titanu, hliníku, mědi a bronzu.

**Upozornění:**

**Roloc™ Bristle-Disc** najdete pod 573510 a násl.

**Technický popis**

Zrnitost	60
Ø kotouče	76,2 mm
Brusivo	Karbid křemíku (SiC)
Zkratka brusiva	SiC
Atribut názvu produktu	Ø 76,2 mm

Maximální počet otáček	20000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Brusný kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Kámen	vhodný		
suché	vhodný		

## Příslušenství

Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mmtvrký Vnější Ø 75 mm	554089 75
Plastový brusný talíř stopky Ø 6 mm Vnější Ø 75 mm	554090 75
Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mmstředně tvrdý Vnější Ø 75 mm	554093 75
Gumový brusný talíř s upínáním M14tvrdý Vnější Ø 75 mm	554088 75
Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mmstřední Vnější Ø 75 mm	554092 75
Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mmměkký Vnější Ø 75 mm	554091 75

Gumový brusný talíř s upínáním M14tvrdý Vnější Ø 75 mm

554094 75