




Policap® brusná čepička (SiC) zrno 150 střední, zrno 150, Ø, délka brusné čepičky, tvar: 0511C



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	553326 0511C
GTIN	4007220953723
Třída artiklu	55G

Popis

Provedení:

Kompatibilní pouze s nosičem brusných čepiček č. 553320. **Karbid křemičitý (SiC)** ideální pro obrábění titanu, hliníku a jejich slitin. Chladný brus díky aktivním brusným přísadám.

Použití:

Bezešvě tvarované brusné čepičky se nasunou na gumové těleso a jsou při běžícím stroji bezpečně přidržovány odstředivou silou. **Brusné čepičky lze rychle a snadno vyměnit** (našroubovat/vyšroubovat ve směru drážky).

Zkratka brusiva: SiC

Ø brusné čepičky: 5 mm

Délka brusné čepičky: 11 mm

Doporučené otáčky: 40000 min⁻¹

Technický popis

Délka brusné čepičky	11 mm
Doporučené otáčky	40000 min ⁻¹
Ø brusné čepičky	5 mm

Brusivo	Karbid křemíku (SiC)
Zkratka brusiva	SiC
Zrnitost	150
Atribut názvu produktu	zrno 150

Příslušenství

Nosič brusné čepičky Ø hlavy, délka hlavy, tvar 0511C	553320 0511C
---	--------------