

**Redukční pouzdro SK / MK s vyrážěčem, typ AD, BT 50, MK vnitřní: 1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303087 1
GTIN	4062406109257
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

Broušeno na vnitřní a vnější straně.

Použití:

Pro upnutí nástrojů se **stopkou MK**.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308806.

Obvodová házivost: $\leq 8 \mu\text{m}$

Délka vyložení rozměr A: 45 mm

Vnější \varnothing D: 25 mm

Technický popis

Vnější \varnothing D	25 mm
Délka vyložení rozměr A	45 mm
Upnutí	BT 50
Norma	DIN 6383
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Tvar	AD

Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 8 μm
Druh produktu	Upínací adaptér

Příslušenství

Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308830 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Momentový nástavec pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308812 50
Momentový nástavec pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308810 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308820 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308780 50