

Garant**Držák upichovacího nože, pravý, Šířka stopky / zápichu w: 20/1,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273750 20/1,5
GTIN	4045197720023
Třída artiklu	21W

Popis**Provedení:**

Vyrobena z velmi pevné nástrojové oceli ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

Technický popis

Šroub	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Délka hlavy L_1	29 mm
Funkční šířka L_4	21,5 mm
Hloubka zápichu t_{\max}	4,5 mm
Šířka zápichu w	1,5 mm
Celková délka L	125 mm
Šířka stopky b	20 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Upínací šroub Typ 6	279815 6
Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600