

Garant**Tepelný upínač 3°, BT 40 A = 90, Ø upnutí D1: 3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303443 3
GTIN	4062406110635
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Všechny stopky natvrdo přesoustružené.
- Mimořádně štíhlá konstrukce (3° kontura).

Použití:

- Zejména při výrobě nástrojů a forem.
- Tam, kde je vyžadována redukce rušivých kontur.
- Pro upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308806, prodloužení tepelného upínacího trnu č. 302410, vel. 12/3 a 12/4, smršťovací přístroje č. 354210 – 304450, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835.

Upozornění:

Délkové nastavení není možné!

Technický popis

Upínací Ø D ₁	3 mm
Vnější Ø D	14 mm
Délka vyložení rozměr A	90 mm
Ø D ₂	9 mm
Upnutí	BT 40 A = 90
Norma pro upínání	ISO 7388-2

Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Tepelný upínací trn

Příslušenství

Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308830 40
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep Hurco 45° s líčovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep Hurco 90° s líčovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a líčovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308820 40
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40