

**Garant****Tepelný upínač 3°, BT 40 A = 90, Ø upnutí D1: 10mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	303443 10
GTIN	4062406110680
Třída artiklu	31A

## Popis

### Provedení:

- Všechny stopky natvrdo přesoustružené.
- Mimořádně štíhlá konstrukce (3° kontura).

### Použití:

- Zejména při výrobě nástrojů a forem.
- Tam, kde je vyžadována redukce rušivých kontur.
- Pro upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

### Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308806, prodloužení tepelného upínacího trnu č. 302410, vel. 12/3 a 12/4, smršťovací přístroje č. 354210 – 304450, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835.

### Upozornění:

Délkové nastavení není možné!

## Technický popis

Upínací Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Délka vyložení rozměr A	90 mm
Ø D <sub>2</sub>	16 mm
Vnější Ø D	23 mm
Upnutí	BT 40 A = 90
Norma pro upínání	ISO 7388-2

Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Tepelný upínací trn

## Příslušenství

Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308820 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308830 40
Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40