

Garant**Nástrojový upínač pro frézy se závitem, SK 40, Závít M × délka L1: M10X25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301303 M10X25
GTIN	4062406105372
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

Kónická konstrukce.

Použití:

Pro upnutí fréz se závitem.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 - 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 - 308835.

Technický popis

Užitná délka L ₁	25 mm
Ø otvoru D ₁ tolerance IT6	10,5 mm
L ₂	5 mm
Ø D ₂	18 mm
Závít M	M10×25
Délka vyložení rozměr A	44 mm
Vnější Ø D	20 mm
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹

Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem

Příslušenství

Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Momentový nástavec pro mini matici ER Pro kleštinové upínače ER 25	309745 25
Upínací klíč ER1/2palcová drážka Pro kleštinové upínače ER 40	309700 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
Upínací klíč ER1/2palcová drážka Pro kleštinové upínače ER 25	309700 25
Upínací klíč ER Pro kleštinové upínače ER 25	309680 25
Tažný čep Hurco 90° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Upínací klíč ER Pro kleštinové upínače ER 40	309680 40
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308820 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Tažný čep Hurco 45° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40

Momentový klíčs přepínatelnou ráčnou Maximální utahovací moment 200 Nm	656050 200
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Klíč pro mini matici ER Pro kleštinové upínače ER 25	309740 25
Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Tažný čep Mazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308830 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40