

Garant**Tepelný upínač 3°, BT 40 A = 90, Ø upnutí D1: 8mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 303443 8 |
| GTIN | 4062406110673 |
| Třída artiklu | 31A |

Popis**Provedení:**

- Všechny stopky natvrdo přesoustružené.
- Mimořádně štíhlá konstrukce (3° kontura).

Použití:

- Zejména při výrobě nástrojů a forem.
- Tam, kde je vyžadována redukce rušivých kontur.
- Pro upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308806, prodloužení tepelného upínacího trnu č. 302410, vel. 12/3 a 12/4, smršťovací přístroje č. 354210 – 304450, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835.

Upozornění:

Délkové nastavení není možné!

Technický popis

| | |
|--------------------------|--------------|
| Vnější Ø D | 21 mm |
| Upínací Ø D ₁ | 8 mm |
| Ø D ₂ | 14 mm |
| Délka vyložení rozměr A | 90 mm |
| Upnutí | BT 40 A = 90 |
| Norma pro upínání | ISO 7388-2 |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Norma pro upínání | JIS B6339 |
| Tvar | ADB |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min ⁻¹ |
| Obvodová házivost | ≤ 3 μm |
| Strategie obrábění | HSC |
| Strategie obrábění | HPC |
| Druh produktu | Tepelný upínací trn |

Příslušenství

| | |
|---|-----------|
| Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308790 40 |
| Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308765 40 |
| Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40 | 308830 40 |
| Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308795 40 |
| Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308760 40 |
| Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40 | 308820 40 |
| Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308801 40 |
| Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308802 40 |
| Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308806 40 |
| Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308785 40 |