

HOLEX**Kombinovaný upínací trn pro frézy, SK 40 A = 52, Ø trnu d1: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302505 32
GTIN	4062406111052
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

Vnitřní závit pro ruční upínání.

Použití:

S lícovaným perem – pro frézy **s podélnou drážkou**, např. DIN 841.

S unášecím kroužkem – pro frézy **s příčnou drážkou**, DIN 1880.

Rozsah dodávky:

Včetně lícovaného pera, unášecího kroužku a šroubu pro utažení frézy.

Zvláštní příslušenství:

Speciální klíč č. 309840.

Technický popis

Délka frézovacího trnu L ₃ s unášecím kroužkem	24 mm
Délka frézovacího trnu L ₄	38 mm
Délka vyložení rozměr A	52 mm
Závit M	M16
Celková délka L	169 mm
Náhradní unášecí kroužek č. 309870	32
Vhodný speciální klíč č. 309840	32
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	32

Upínací Ø D ₁	32 mm
Upnutí	SK 40 A = 52
Norma	DIN 6358
Norma pro upínání	DIN 2080
Obvodová házivost	≤ 6 µm
Druh produktu	Upínací trn pro frézy