

**HOLEX****Kombinovaný upínací trn pro frézy, SK 50 A = 55, Ø trnu d1: 27mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302515 27
GTIN	4062406111106
Třída artiklu	32A

**Popis****Provedení:**

Vnitřní závit pro ruční upínání.

**Použití:**

**S lícovaným perem** – pro frézy **s podélnou drážkou**, např. DIN 841.

**S unášecím kroužkem** – pro frézy s **příčnou drážkou**, DIN 1880.

**Rozsah dodávky:**

Včetně lícovaného pera, unášecího kroužku a šroubu pro utažení frézy.

**Zvláštní příslušenství:**

Speciální klíč č. 309840.

**Technický popis**

Vhodný speciální klíč č. 309840	27
Náhradní unášecí kroužek č. 309870	27
Délka frézovacího trnu L <sub>4</sub>	33 mm
Délka vyložení rozměr A	55 mm
Celková délka L	203 mm
Závit M	M24
Délka frézovacího trnu L <sub>3</sub> s unášecím kroužkem	21 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	27

Upínací $\varnothing D_1$	27 mm
Upnutí	SK 50 A = 55
Norma	DIN 6358
Norma pro upínání	DIN 2080
Obvodová házivost	$\leq 6 \mu\text{m}$
Druh produktu	Upínací trn pro frézy