

**Garant****Závitořezné sklíčidlo MDV VCH 50 bar, PSC 63, Závitořezný rozsah: M1-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	338118 M1-12
GTIN	
Třída artiklu	31M

**Popis****Provedení:**

- S minimálním délkovým vyrovnáním (MDV), pomocí tlumícího prvku.
- Zvýšení životnosti závitníků / tvářecích závitníků až o 300 %.
- Vnitřní přívod chladicího média až 50 bar.
- Bezpečné upínání v rychlovýměnných vložkách pro ER kleštiny.
- Obvodová házivost kuželová stopka ke kuželu vložky < 3 µm.

**Použití:**

U obráběcích center se synchronním vřetenem.

- K vyrovnání rozdílů stoupání závitníku / synchronního vřetená.
- K vyrovnání tolerancí stoupání závitníku.

**Zvláštní příslušenství:**

ER upínací kleštiny, viz č. 308881-309240 (vel. ER11 / 16 / 25). ER upínací kleštiny pro závitníky se čtyřhranem, viz č. 309399 - 309413 (vel. ER 11 / 16 / 25).

Rychlovýměnné vložky a prodloužení, viz č. 338120 – 338142.

Tažné čepy, viz č. 308600 – 308806.

Trubička chlazení pro HSK viz č. 309880.

Nástrčný klíč pro HSK viz č. 309890.

**Upozornění:**

Maximální otáčky 4000 min<sup>-1</sup>.

**Technický popis**

Délka vyložení rozměr A	57 mm
-------------------------	-------

Délkové vyrovnání tah	1 mm
Vnitřní Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Závitořezný rozsah	M1 - M12
Délkové vyrovnání tlak	0,2 mm
Vnější Ø D	43 mm
Vhodné pro velikost ER	11 / 16
Upnutí	PSC 63
Norma pro upínání	ISO 26623-2
Vnitřní chlazení	Ano, při max. 50 barech
Tvar	AD
Druh produktu	Závitořezné sklíčidlo