

Garant

Upínací trn Performance s čelními chladicími tryskami typ ADB, SK 40 krátký, Ø upnutí D1: 16mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300395 16
GTIN	4062406114640
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- **Všechny stopky natvrdo přesoustružené.**
- **Včetně 4 čelních chladicích trysek.**

Provedení reklamní text:

Včetně 4 chladicích kanálů.

Výhoda:

- **Fréza se nevysouvá, nedochází k jednorázovému trhnutí.**
- **Optimalizovaný vnější obrys – tlumící průběh.**
- **Příjemná manipulace díky diferenciálnímu závitu.**
- **Zlomení stopky frézy nepravděpodobné.**
- **Přesné provedení.**

Výhoda reklamní text:

- **Fréza se nevysouvá, ani jednorázové trhnutí.**
- **Optimalizovaný vnější obrys – tlumící průběh.**
- **Zlomení stopky frézy nepravděpodobné.**

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 tvar B a DIN 6535 tvar HB. Nejlépe se hodí pro TPC frézy popř. pro použití s vysokým posuvem. Fréza se nevyjíždí, přesná házivost, **procesní spolehlivost!**

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 - 308806, upínací klíč TČ č. 308820 - 308835.

Technický popis

Upínací $\varnothing D_1$	16 mm
$\varnothing D_2$	43 mm
Vnější $\varnothing D$	47,1 mm
Délka vyložení rozměr A	63 mm
Upnutí	SK 40 krátký
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Otvor chladicího kanálu	není zamykatelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Upínací trn

Příslušenství

Tažný čep Hurco 90° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep Mazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Tažný čep Hurco 45° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
	308630 40

Tažný čepMori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40

Tažný čeputěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závituutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čepMori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
Tažný čeputěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Tažný čeputěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308830 40
Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308820 40
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep, 18CrNiMo7utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40