

Garant**Nástrojový upínač pro frézy se závitem, BT 50, Závít M × délka L1: M10X50****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303141 M10X50
GTIN	4062406106157
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

Všechny stopky natvrdo přesoustružené.

Použití:

Pro upnutí fréz se závitem.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802.

Strategie obrábění: HSC

Délka vyložení rozměr A: 88 mm

Ø otvoru D₁ tolerance IT6: 10,5 mm

Ø D₂: 18 mm

Vnější Ø D: 23 mm

Užitná délka L₁: 50 mm

L₂: 5 mm

Technický popis

Závít M	M10×50
L ₂	5 mm
Užitná délka L ₁	50 mm
Vnější Ø D	23 mm
Ø D ₂	18 mm

Ø otvoru D ₁ tolerance IT6	10,5 mm
Délka vyložení rozměr A	88 mm
Upnutí	BT 50
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem

Příslušenství

Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308820 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Momentový nástavec pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308810 50
Momentový nástavec pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308812 50
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308780 50
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308830 50