

Garant**Nástrojový upínač pro frézy se závitem kónický typ, HSK-A 63, Závít M × délka L1: M10X75****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	307044 M10X75
GTIN	4062406106799
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

Kónická konstrukce.

S otvorem pro čip Balluff/RFID.

Použití:

Pro upnutí fréz se závitem.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 301358, redukce č. 301359, trubička na chladicí kapalinu č. 309880, nástrčný klíč č. 309890.

Upozornění:

Upínače Densimet, příp. prodloužení z tvrdokovu pro frézy se závitem, č. 301374 – 301379 a č. 301361 – 301386.

Strategie obrábění: HSC

Délka vyložení rozměr A: 101 mm

Otvor Ø D₁: 10,5 mm

Ø D₂: 18 mm

Vnější Ø D: 23 mm

Užitná délka L₁: 75 mm

L₂: 5 mm

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	101 mm
-------------------------	--------

Otvor $\varnothing D_1$	10,5 mm
$\varnothing D_2$	18 mm
L_2	5 mm
Závit M	M10×75
Vnější $\varnothing D$	23 mm
Užitná délka L_1	75 mm
Upnutí	HSK-A 63
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69893
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem