



Pneumatická pásová bruska na trubky, Typ: 14360



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079552 14360
GTIN	616026143609
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Výkonná pneumatická bruska na trubky pro obrábění trubek a trubkových oblouků. Nastavitelná rukojeť. Na pružinách uložené rameno umožňuje rychlou výměnu brusného pásu. Rozměry brusného pásu 13 – 40×760 mm.

Rozsah dodávky:

Pásová bruska na trubky, rukojeť, brusný pás 38×762 mm.

Upozornění:

Další provedení kontaktních ramen pro Dynafile® od č. 079559 k dodání na poptávku nebo v našem eShopu.

Odevzdaný výkon: 522 W

Maximální počet otáček: 3400 min⁻¹

Maximální spotřeba vzduchu: 1124 l/min

Připojovací závit: NPT

Připojení stlačeného vzduchu: 1/4 palec

Šířka pásma: 13; 19; 25; 32; 40 mm

Technický popis

Hmotnost	2,9 kg
----------	--------

Odevzdaný výkon	522 W
Maximální počet otáček	3400 min ⁻¹
Pracovní hluk	82 dB(A)
Šířka pásma	13; 19; 25; 32; 40 mm
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Označení výrobce	14360
Maximální spotřeba vzduchu	1124 l/min
Délka pásma	760 mm
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Připojovací závit	NPT
Druh produktu	Pásové brusky