



## Kombinované čtyřčelistové sklíčidlo krátký kužel, DIN 702-3, Vnější Ø A / kužel: 200/5mm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 315645 200/5  |
| GTIN           | 5907412202853 |
| Třída artiklu  | 36B           |

### Popis

#### Text upoutávky:

**Samostatné nastavování kombinovaných čelistí.**

Středové nastavení čelistí

#### Použití:

Kombinovaná možnost upnutí díky dvěma různým nastavením čelistí:

**a) Středové nastavení základních čelistí (pohony v tělese).**

**b) Samostatné nastavování nastavbových čelistí.**

Díky tomu lze obrobky s nepravidelným tvarem upínat jako na lícní desce. Spirálový kroužek pro nastavování čelistí je **kalený**, boky spirály a závitu základních čelistí jsou **oboustranně broušené**.

**S krátkým upínacím kuželem DIN 702-3.** s rozpěrným šroubem a maticí s nákrůžkem pro vyvrtávací hlavy DIN 55027. (DIN 55027 a mezinárodní norma ISO702/III odpovídají DIN 55022 (stará norma)). Soustružnické sklíčidlo se upíná bez mezipříruby přímo na vyvrtávací hlavu.

#### Norma:

**DIN 702-3.**

#### Materiál:

Litina.

#### Rozsah dodávky:

Včetně:

1 sady = 4 kalených základních čelistí.

1 sady = 4 kalených otočných čelistí (lze použít pro vnější a vnitřní upínání).

1 upínacího klíče.

## Technický popis

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Čtyřhran upínacího klíče K       | 11 mm                               |
| Velikost kuželu                  | 5                                   |
| Hmotnost                         | 19 kg                               |
| Počet rozpěrných šroubů          | 4                                   |
| Výška bez čelistí H <sub>1</sub> | 112 mm                              |
| Vnější Ø A                       | 200 mm                              |
| Průchod E                        | 55 mm                               |
| Středící kužel B                 | 82,575 mm                           |
| Roztečná kružnice F              | 104,8 mm                            |
| Velikost rozpěrných šroubů       | M10                                 |
| Výška s čelistmi H <sub>2</sub>  | 143 mm                              |
| Norma                            | DIN 702-3                           |
| Druh produktu                    | Kombinované čtyřčelistové sklíčidlo |