

HOLEX

Upínač Weldon pro frézy se závitem s vnitřním chlazením, Ø d = 25 mm, Závít M × délka L1: M12X40



Údaje o objednávce

Artikové číslo	301349 M12X40
GTIN	4062406107369
Třída artiklu	32A

Popis

Provedení:

Tolerance stopky h6.

Použití:

K upnutí do upínacích trnů (Weldon).

Technický popis

Užitná délka L ₁	40 mm
Ø D ₂	21 mm
L ₂	24 mm
Otvor Ø D ₁	12,5 mm
Celková délka L	101 mm
Upnutí	Ø d = 25 mm
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem