


Garant**XDLW 09T308 TN, KU7710, Typ: GGG**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	212964 GGG
GTIN	4045197720573
Třída artiklu	21H

Popis

Upozornění:

Směrné hodnoty použití pro $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Upínací šroub č. 219933 utahujte při max. 2,2 Nm!

Posuv f_z na zub: 0,43 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: XDLW 09T308 TN

Typ: GGG

Rohový rádius: 0,8 mm

Rádius pro programování u $a_p \max$: 1,99 mm

Technický popis

Typ	GGG
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XDLW 09T308 TN
Rádius pro programování u $a_p \max$	1,99 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	KU7710

Řezný materiál	Keramika
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	0,8 mm
Posuv f_z na zub	0,43 mm
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	600 m/min	K
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		