

**Garant****Upínač 90°, válcový s VCH dlouhý, Typ: 29****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	239745 29
GTIN	4062406115784
Třída artiklu	23A

**Popis****Provedení:**

V provedení pro NC stroje se sudým stopky pro NC stroje pro standardní upínání v hydro nebo vysoce přesných upínacích trnech. Upínače speciálně v **hydraulických** nebo **vysoce přesných upínacích trnech**. Pro nejvyšší přesnost a bezpečnost procesu.

**Upozornění:**

Dbejte na velikost upínače držáku a hlav výstružníku. Další upínače č. 210550 – 210582 a č. 212000.

Stopka: DIN 6535 HA s h6

Vhodné pro průchozí otvor: 32,21 - 50 mm

Vhodné pro Ø slepého otvoru: 40,21 - 50 mm

Celková délka L: 216 mm

Užitná délka L<sub>1</sub>: 152,5 mm

Ø stopky D<sub>s</sub> h6: 32 mm

Doporučený utahovací moment: 35 Nm

**Technický popis**

Doporučený utahovací moment	35 Nm
Ø stopky D <sub>s</sub> h6	32 mm
Užitná délka L <sub>1</sub>	152,5 mm
Vhodné pro Ø slepého otvoru	40,21 - 50 mm
Vhodné pro průchozí otvor	32,21 - 50 mm
Celková délka L	216 mm
Řada	TopCut

Vnitřní chlazení	ano
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem