

**GEDORE****Ruční ohýbačka trubek hydraulická****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 821250        |
| GTIN           | 4017981245616 |
| Třída artiklu  | 63M           |

**Popis****Provedení:**

Na měkké měděné trubky dle EN 1057 až 22 mm (také tepelně izolované), i přesné ocelové trubky dle EN 10305-3 (DIN 2394) do 18×1,5 mm. S hydraulickým pohonem pro vynaložení minimální síly. Úhel ohybu až 90°.

**Rozsah dodávky:**

Hydraulický ohýbací nástroj, 7 ohýbacích segmentů, 3 protilehlé držáky, plastový box.

**Technický popis**

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Hmotnost                 | 6,2 kg                        |
| Počet ohýbacích segmentů | 7                             |
| Pro vnější Ø trubek      | 10; 12; 14; 15; 18; 20; 22 mm |
| Maximální úhel ohybu     | 90 stupeň                     |
| Obal                     | Plastový box                  |
| Druh produktu            | Ohýbací přístroj              |

