


**Garant****Konzole s upínacím hrncem, Pro typ: 80****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	360154 80
GTIN	4045197722843
Třída artiklu	310

**Popis****Provedení:**

S otvory pro upínací čepy č. 360025 18M16. Alternativní upínání pomocí upínek nebo šroubu M12 v T drážce. Schéma upevňovacích otvorů pro **upínací systém s nulovým bodem GARANT ZeroClamp** (rozteč 200 mm). Manuální obsluha nebo pneumatické podávání přes stůl stroje. Včetně upínacího hrnce s  $\varnothing$  90 mm nebo 120 mm pro upnutí středícího svěráku č. 360130.

**Použití:**

- **5stranné obrábění ve vícenásobných obráběcích centrech.**
- **Jako hospodárné řešení s použitím upínacího systému GARANT ZeroClamp nebo u paletizačních, popř. automatizačních systémů.**

**Materiál:**

Ocel.

**Vhodné pro :**

Středící svěrák č. 360130 v kombinaci adaptérovým plechem č. 360132.

**Upozornění:**

Vel. 80/4 – vel. 120/4 – vyšší opěrný moment pro maximální stabilitu.

Délka: 320 mm

Šířka: 120 mm

Výška: 125 mm

Rozteč upínacích čepů: 200 mm

Upínací hrnec  $\varnothing$ : 90 mm

Počet otvorů pro upínací čepy: 2

**Technický popis**

Šířka	120 mm
Pro typ	80
Upínací hrnec Ø	90 mm
Délka	320 mm
Výška	125 mm
Rozteč upínacích čepů	200 mm
Počet otvorů pro upínací čepy	2
Druh produktu	Příslušenství pro svěrák

## Příslušenství

ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 18M16	360025 18M16
--	--------------