

Garant GRIDLINE

Energetický blok s navíječkou hadic, Výška: 900mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927328 900
GTIN	4062406108618
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Skříňka 16G se stabilní ocelovou konstrukcí.

Osazený proudovými moduly 2 × č. 928470 vel. DE250V/1, navíječka hadic/kabelů je pevně přišroubovaná ke dnu skříňky. Délka navíječky kabelů 10 m. Délka navíječky hadic 10 m.

Připojení zásuvné spojky NW 7,2 a rychlospojky. S rychlospojkou. Maximální tlak 12 bar. S přídatnou prázdnou krycí lištou pro volitelné osazení 3 dalších modulů.

Osazení:

Modul č. 928470: 2 × vel. DE250V/1; 1 × vel. 0/1 a 0/3

Lakování:

Korpus a moduly světle šedá RAL 7035, čelo antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Je možné další individuální osazení moduly č. 928470. Dodržujte maximální počet modulů.

Technický popis

Hloubka	650 mm
Výška	900 mm
Hmotnost	32,4 kg

Šířka	400 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Vstup typu zástrčky	Zásuvný systém GST
Jmenovité napětí	250 V
Počet zásuvek typ F	2
Zásuvka typ	F
Tloušťka materiálu	1 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Energetický modul

Příslušenství

Modulové vypínače, přepínače Druh modulu 0/1	928470 0/1
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu DE250V/1	928470 DE250V/1