

**Momentový šroubovák bez stupnice, Maximální utahovací moment: 34cNm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	659934 34
GTIN	4013288179395
Třída artiklu	63F

**Popis****Provedení:**

**Rukojeť Kraftform** pro snadný přenos požadovaných utahovacích momentů. S rychloupínačem **Rapidaptor** pro bity 1/4 palce se stopkou C 6,3 a E 6,3.

Požadovaný utahovací moment lze plynule nastavit pomocí kontrolního přístroje krouticího momentu (č. 654300 – 654460) a 6-hranného nástrčného klíče OK 7 (resp. OK 10 u vel. 600).

**Šroubováky jsou přednastaveny výrobcem na nejčastěji používanou hodnotu krouticího momentu.**

**Funkce:**

Při dosažení nastaveného utahovacího momentu šroubovák slyšitelně a hmatatelně vypne. Povolovací moment není omezený.

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Upozornění:**

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Volnoběžná spojovací stopka Rapidaptor dostupná v našem e-shopu (č. 675035, velikost 6,3F).

**Technický popis**

Data lze protokolovat	ne
Rozsah utahovacích momentů	10 - 34 cNm
Hmotnost	122 g
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	přednastavený
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy

Norma	DIN EN ISO 6789
Přepínatelné rozlišení	cNm
Nastavení hodnoty vypínání	bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Nastavený utahovací moment	0,1 Nm
Celková délka L	133 mm
Rozsah utahovacích momentů	0,1 - 0,34 Nm
Nastavení utažení	Utahování doprava
Přesnost měření utahovacího momentu	±6 %
Měřicí technika	mechanická
Bitový upínač	D 6,3
Bitový upínač	F 6,3
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Maximální utahovací moment	34 cNm
Typ připojení	Upínání bitu 1/4 palce
Měření	Krouticí moment
Feedback	s vypínáním
Označení výrobce	7400 pre-set, 89 mm
Druh produktu	Momentový šroubovák