

**HOLEX****Kombinovaný upínací trn pro frézy, SK 40 A = 52, Ø trnu d1: 40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302505 40
GTIN	4062406111076
Třída artiklu	32A

**Popis****Provedení:**

Vnitřní závit pro ruční upínání.

**Použití:**

**S lícovaným perem** – pro frézy **s podélnou drážkou**, např. DIN 841.

**S unášecím kroužkem** – pro frézy s **příčnou drážkou**, DIN 1880.

**Rozsah dodávky:**

Včetně lícovaného pera, unášecího kroužku a šroubu pro utažení frézy.

**Zvláštní příslušenství:**

Speciální klíč č. 309840.

**Technický popis**

Délka vyložení rozměr A	52 mm
Náhradní unášecí kroužek č. 309870	40
Celková délka L	172 mm
Závit M	M16
Délka frézovacího trnu L <sub>4</sub>	41 mm
Délka frézovacího trnu L <sub>3</sub> s unášecím kroužkem	27 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	40
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	40

Upínací Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Upnutí	SK 40 A = 52
Norma	DIN 6358
Norma pro upínání	DIN 2080
Obvodová házivost	≤ 6 µm
Druh produktu	Upínací trn pro frézy