

HOLEX**Kombinovaný upínací trn pro frézy, SK 50 A = 55, Ø trnu d1: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302515 32
GTIN	4062406111113
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

Vnitřní závit pro ruční upínání.

Použití:

S lícovaným perem – pro frézy s **podélnou drážkou**, např. DIN 841.

S unášecím kroužkem – pro frézy s **příčnou drážkou**, DIN 1880.

Rozsah dodávky:

Včetně lícovaného pera, unášecího kroužku a šroubu pro utažení frézy.

Zvláštní příslušenství:

Speciální klíč č. 309840.

Technický popis

Závit M	M24
Celková délka L	206 mm
Délka vyložení rozměr A	55 mm
Délka frézovacího trnu L ₃ s unášecím kroužkem	24 mm
Délka frézovacího trnu L ₄	38 mm
Náhradní unášecí kroužek č. 309870	32
Vhodný speciální klíč č. 309840	32
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	32

Upínací Ø D ₁	32 mm
Upnutí	SK 50 A = 55
Norma	DIN 6358
Norma pro upínání	DIN 2080
Obvodová házivost	≤ 6 µm
Druh produktu	Upínací trn pro frézy