

Garant**Fréza pro vysoké posuvy Hi5, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 66/5mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	213110 66/5
GTIN	4045197725684
Třída artiklu	210

Popis

Popis:

Výkonná fréza pro vysoké posuvy s měkkým řezem.

Zvláště tichý chod díky nestejně rozteči zubů.

Použitelná také k částečnému dokončování.

Efektivní náklady díky 5břité vyměnitelné destičce.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepelí č. **674252 vel. 20IP**.

Technický popis

Ø břitu D_c	66 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	2,2 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	POMX 10T5..
Ø D_3	46,6 mm
Upínací otvor Ø	27 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219889 (20IP; 5,7 Nm)

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	50 mm
Počet břitů Z	5
Řada	Hi5
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Provedení stopky	s otvorem
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	rovinná fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,7 Nm	211750 5,7
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10-dílná	219889
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP