

Garant**Závitořezné sklíčidlo MDV VCH 50 bar, HSK-A 63, Závitořezný rozsah: M1-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	338110 M1-12
GTIN	4062406112080
Třída artiklu	31M

Popis**Provedení:**

- S minimálním délkovým vyrovnáním (MDV), pomocí tlumícího prvku.
- Zvýšení životnosti závitníků / tvářecích závitníků až o 300 %.
- Vnitřní přívod chladicího média až 50 bar.
- Bezpečné upínání v rychlovýměnných vložkách pro ER kleštiny.
- Obvodová házivost kuželová stopka ke kuželu vložky < 3 µm.

Použití:

U obráběcích center se synchronním vřetenem.

- K vyrovnání rozdílů stoupání závitníku / synchronního vřetená.
- K vyrovnání tolerancí stoupání závitníku.

Zvláštní příslušenství:

ER upínací kleštiny, viz č. 308881-309240 (vel. ER11 / 16 / 25). ER upínací kleštiny pro závitníky se čtyřhranem, viz č. 309399 - 309413 (vel. ER 11 /16 / 25).

Rychlovýměnné vložky a prodloužení, viz č. 338120 – 338142.

Tažné čepy, viz č. 308600 – 308806.

Trubička chlazení pro HSK viz č. 309880.

Nástrčný klíč pro HSK viz č. 309890.

Upozornění:

Maximální počet otáček 4000 min⁻¹.

Technický popis

Závitořezný rozsah	M1 - M12
Délka vyložení rozměr A	64 mm
Vnitřní Ø D ₁	20 mm
Vnější Ø D	43 mm
Vhodné pro velikost ER	11 / 16
Délkové vyrovnání tah	1 mm
Délkové vyrovnání tlak	0,2 mm
Upnutí	HSK-A 63
Norma pro upínání	DIN 69893
Vnitřní chlazení	Ano, při max. 50 barech
Tvar	A
Druh produktu	Závitořezné sklíčidlo