

Garant**TK fréza s více děliči třísek GARANT Master Titan TPC, TiAlN, Ø e8 DC: 5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	203124 5
GTIN	4062406120214
Třída artiklu	11Z

Popis**Provedení:**

Vysoce výkonná fréza koncipovaná **speciálně pro použití TPC**, pro univerzální obrábění. Zesílené jádro. **Optimální mez pevnosti v ohybu** díky použití substrátů s nejjemnějším zrnem.

Použití:

Speciálně k frézování **titanu a titanových slitin**.

Upozornění:

h_{max} : Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty.

$a_{e\ max}$: = $0,04 \times D$ pro obrábění TPC.

Technický popis

Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Ø břitu D_c	5 mm
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Délka břitu L_c	20 mm
Stopka	DIN 1835 B s h5
Počet zubů Z	6
Kvalita vyvážení se stopkou	G 2,5 s HB
Směr přísuvu	horizontální a šikmý
Celková délka L	67 mm
Střední tloušťka třísek h_{max} pro TPC frézování v titanu > 850 N/mm ²	0,028 mm

Ø stopky D _s	6 mm
Rohové zaoblení r _v	0,1 mm
Řada	Master Titan
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejně
Dělení břitů	nestejný
Šířka záběru a _e při operaci frézování	0,04×D
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	TPC
Barevný kroužek	růžová
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	100 m/min	S
mokrý max.	vhodný		