

Garant
Upínač 90°, válcový s VCH krátký, Typ: 29

Údaje o objednávce

Artikové číslo	239740 29
GTIN	4062406115760
Třída artiklu	23A

Popis
Provedení:

V provedení pro NC stroje se sudým stopky pro NC stroje pro standardní upínání v hydro nebo vysoce přesných upínacích trnech. Upínače speciálně v **hydraulických** nebo **vysoce přesných upínacích trnech**. Pro nejvyšší přesnost a bezpečnost procesu.

Upozornění:

Dbejte na velikost upínače držáku a hlav výstružníku. Další upínače č. 210550 – 210582 a č. 212000.

Stopka: DIN 6535 HA s h6

Vhodné pro průchozí otvor: 32,21 - 50 mm

Vhodné pro Ø slepého otvoru: 40,21 - 50 mm

Celková délka L: 146 mm

Užitná délka L₁: 82,5 mm

Ø stopky D_s h6: 32 mm

Doporučený utahovací moment: 35 Nm

Technický popis

Vhodné pro průchozí otvor	32,21 - 50 mm
Vhodné pro Ø slepého otvoru	40,21 - 50 mm
Ø stopky D _s h6	32 mm
Užitná délka L ₁	82,5 mm
Doporučený utahovací moment	35 Nm
Celková délka L	146 mm
Řada	TopCut

Vnitřní chlazení	ano
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem