

**Garant****Upínač 90°, válcový s VCH dlouhý, Typ: 24****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	239745 24
GTIN	4062406115777
Třída artiklu	23A

**Popis****Provedení:**

V provedení pro NC stroje se sudým stopky pro NC stroje pro standardní upínání v hydro nebo vysoce přesných upínacích trnech. Upínače speciálně v **hydraulických** nebo **vysoce přesných upínacích trnech**. Pro nejvyšší přesnost a bezpečnost procesu.

**Upozornění:**

Dbejte na velikost upínače držáku a hlav výstružníku. Další upínače č. 210550 – 210582 a č. 212000.

Stopka: DIN 6535 HA s h6

Vhodné pro průchozí otvor: 26,21 - 32,2 mm

Vhodné pro Ø slepého otvoru: 30,21 - 40,2 mm

Celková délka L: 202 mm

Užitná délka L<sub>1</sub>: 144 mm

Ø stopky D<sub>s</sub> h6: 25 mm

Doporučený utahovací moment: 25 Nm

**Technický popis**

Doporučený utahovací moment	25 Nm
Ø stopky D <sub>s</sub> h6	25 mm
Vhodné pro průchozí otvor	26,21 - 32,2 mm
Užitná délka L <sub>1</sub>	144 mm
Vhodné pro Ø slepého otvoru	30,21 - 40,2 mm
Celková délka L	202 mm
Řada	TopCut

Vnitřní chlazení	ano
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem