

Garant**Posuvné měřítko nonius 1/50, Rozsah měření: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	410105 200
GTIN	4062406122164
Třída artiklu	40Z

Popis**Provedení:**

Odečítací stupnice protireflexně chromované.

Jemná, kontrastní stupnice.

Stavěcí šroub nahoře.

Ergonomicky optimalizované posuvné měřítko. Bezchybné odečítání díky barevně odlišené barevné stupnici.

Měřicí plochy jemně lapované.

Zvláštní příslušenství:

Tabulka závitů č. 412180 pro zadní stranu posuvného měřítka.

Technický popis

Stupnice	1/50 mm
Kalibrování	A1
Obal	Pouzdro
Odečet	0,02 mm
Rozsah měření	0 - 200 mm
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Délka měřicí čelisti	50 mm
Stupnice	1/128 palec
Norma	ISO 13385

Hloubkoměr	Ø 1,6
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Aretace	Stavěcí šroub nahoře
Měřicí technika	analogové
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200