




## Přesný přístroj pro měření vnitřních profilů KT, Rozsah měření: 8-12mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	435125 8-12
GTIN	2050001051035
Třída artiklu	46D

### Popis

#### Provedení:

Dvoubodový komparační měřicí přístroj, **vycházející z provedení Schwenk**. Pro měření vnitřních profilů a ozubení, vrubových ozubení a profilů drážkovaných nábojů. Vysoká přesnost a spolehlivost díky segmentovému přesměrování dráhy dotykového čepu. Pokrytí velkého rozsahu použití díky vyměnitelným měřicím nástavcům. Pro upínání kuličkových nástavců jsou měřicí nástavce opatřeny vnitřními závity. TK kuličky kuličkových nástavců jsou k dostání již od  $\varnothing 0,5\text{mm}$  s odstupňováním  $0,001\text{ mm}$  (tolerance  $< 2\mu\text{m}$ ).

#### Rozsah dodávky:

Držák přístroje s měřicím dotykem a měřicími nástavci, bez kuličkových nástavců a zobrazovacího přístroje.

#### Zvláštní příslušenství:

Kuličkové nástavce s TK kuličkami, přesný úchylkoměr č. 434674, indukční přesný úchylkoměr č. 434670, levoběžný úchylkoměr 434807 vel. 10, digitální úchylkoměr 434322.

#### Upozornění:

Provedení jako měřicí trn k bezpečnému a rychlému měření bez vratného pohybu na vyžádání.

### Technický popis

Přesnost opakování bez úchylkoměru	0,5 $\mu\text{m}$
Počet měřicích destiček	1
Rozsah měření	8 - 12 mm
Počet měřicích čepů	5

Hloubka měření	100 mm
Obal	Stabilní box
Kalibrování	Cena na poptávku
Druh produktu	2-bodové vnitřní přesné měřidlo

## Příslušenství

Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 50/1 $\mu\text{m}$	434674 50/1
Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 25/0,5 $\mu\text{m}$	434674 25/0,5
Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 250/10 $\mu\text{m}$	434674 250/10
Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 130/5 $\mu\text{m}$	434674 130/5
Indukční přesný úchylkoměr Extramess Typ 2001	434670 2001