

Garant

Pracoviště s elektrickým nastavováním výšky (4 zvedací sloupky) nosnost max.1 000 kg, Typ: 1500



Údaje o objednávce

Artikové číslo	920316 1500
GTIN	4062406119713
Třída artiklu	91S

Popis

Provedení:

Základní rám s eloxovanou hliníkovou zvedací jednotkou. S příčnými výztuhami pro stabilizaci. 50mm silná deska z bukového Multiplexu, voděvzdorně klížená. Plynulé nastavování výšky od 740 – 1050 mm a s rychlou a snadnou obsluhou pomocí ovládacího panelu. Ovládací panel s paměťovou funkcí pro 3 různé pracovní výšky.

Rozsah dodávky:

Včetně 4 vyrovnávacích šroubů.

Lakování:

Základní rám s hliníkovou zvedací jednotkou a práškovanou ocelovou trubkou barva antracitová šedá RAL 7016 , **práškově nanášený lak.**

Doporučení:

Ergonomická práce při činnostech vsedě a vestoje!

Upozornění:

Pod pracovní desku lze montovat pouze skřínky do max. výšky 500 mm.

Výškové vyrovnání: 25 mm

Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do: 740 - 1140 mm

Šířka: 1500 mm

Hloubka: 700 mm

Pracovní deska délka: 1500 mm

Pracovní deska hloubka: 700 mm

Pracovní deska tloušťka: 50 mm

Technický popis

Hmotnost	86 kg
Princip výškového nastavení	kompletní konstrukce
Materiál pracovní desky	buk Multiplex
Pracovní deska délka	1500 mm
Plynulé nastavování výšky	ano
Šířka	1500 mm
Pracovní deska hloubka	700 mm
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do	740 - 1140 mm
Hloubka	700 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Nosnost při dlouhodobém zatížení	750 kg
Povrch pracovní desky	lakování bezbarvým lakem
Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí	ano
Maximální nosná síla	1000 kg
Vstup typu zástrčky	F
Jmenovité napětí	250 V
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	1000 kg
Provedení výškového nastavení	Elektrický
Tloušťka desky	50 mm
Výškové vyrovnání	25 mm
Druh produktu	Pracovní stůl