

Garant**Diamantová brusná tělíska galvanicky D126, D, Ø hlavy: 2,4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	552500 2,4
GTIN	4045197724465
Třída artiklu	51E

Popis**Provedení:**

Přesně broušené polotovary s **diamantovým obložením**. Velmi dobrý řezný výkon a nejdelší životnost díky **galvanické vazbě niklu**.

Použití:

Pro ruční použití, u průmyslových robotů nebo vnitřních kulatých a CNC brusek pro **jemné broušení** otvorů, rádiusů, kontur a **odjehlování a srážení hran**.

Pro **tvrdokov, technickou keramiku, šedá a sférická litina, sklo, CFK/GFK**.

Doporučená obvodová rychlost: diamant suché 8-18 m/s, diamant mokré 15-25 m/s.

Upozornění:

Diamantové obtahovací destičky naleznete od č. 559000; diamantové pilníky od č. 529150.

Technický popis

Ø hlavy	2,4 mm
Popis tvaru	válec
Celková délka	40 mm
Ø stopky	3 mm

Délka hlavy	4 mm
Brusivo	diamant
Zkratka brusiva	D
Druh produktu	Brusné tělísko

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Tvrdokov (TK)	vhodný	15-20 m/s	
Plasty, GFK	vhodný	15-20 m/s	
Kámen	vhodný	15-20 m/s	
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		