

Garant**Diamantová brusná tělíska galvanicky D64, D, Tvar: ZY1401****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 552695 ZY1401 |
| GTIN | 4045197724526 |
| Třída artiklu | 51E |

Popis**Provedení:**

Přesně broušené polotovary s **diamantovým obložením**. Velmi dobrý řezný výkon a nejdelší životnost díky **galvanické vazbě niklu**.

Použití:

Pro ruční použití, u průmyslových robotů nebo vnitřních kulatých a CNC brusek pro **jemné broušení** otvorů, rádiusů, kontur a **odjehlování a srážení hran**.

Pro **tvrdokov, technickou keramiku, šedá a sférická litina, sklo, CFK/GFK**.

Doporučená obvodová rychlost: diamant suché 8-18 m/s, diamant mokré 15-25 m/s.

Upozornění:

Diamantové obtahovací destičky naleznete od č. 559000; diamantové pilníky od č. 529150.

Technický popis

| | |
|---------------|-------|
| Popis tvaru | talíř |
| Celková délka | 36 mm |
| Ø hlavy | 14 mm |
| Ø stopky | 3 mm |

| | |
|-----------------|----------------|
| Délka hlavy | 1 mm |
| Brusivo | diamant |
| Zkratka brusiva | D |
| Druh produktu | Brusné tělísko |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|---------------|-----------------|----------------|---------|
| Tvrdokov (TK) | vhodný | 15-20 m/s | |
| Plasty, GFK | vhodný | 15-20 m/s | |
| Kámen | vhodný | 15-20 m/s | |
| mokrý max. | vhodný | | |
| suché | omezené použití | | |