



Přímá bruska, Typ: 722320



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077261 722320
GTIN	4014586879451
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

- **Velmi praktická přímá bruska.**
- **Klidný chod díky několikanásobně uloženému vřetenu.**
- **Výkonný motor s vysokým trakčním výkonem.**
- **Díky regulaci otáček je obzvláště vhodný pro obrábění ušlechtilé oceli a také pro broušení a leštění.**
- **Vhodný pro brusná tělíska a tvrdokovové frézy.**
- **Robustní přímá bruska, redukovaný počet otáček.**
- **Vhodná i pro obrábění nerez oceli.**
- **POWERtronik se stabilizací počtu otáček a ochranou proti přetížení.**

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích kleštin \varnothing 6 mm, 2 upínacích klíčů OK13 a OK17.

Upozornění:

Přímé brusky jsou povoleny pro použití technických fréz do \varnothing 12 mm.

Technický popis

Maximální vibrace dle EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Elektronická předvolba otáček	ano
Označení výrobce	GSZ8-90PEL
Délka kabelu	4 m

Hmotnost	1,8 kg
Příkon	710 W
Rozsah otáček	2500 - 9000 min ⁻¹
Maximální Ø upínacích kleštin	6 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Přímá bruska

Příslušenství

Kleština pro přímou brusku Kleština Ø 6 mm	077268 6
--	----------