



## Přímá bruska, Typ: 722322



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	077261 722322
GTIN	4014586880501
Třída artiklu	03F

### Popis

#### Provedení:

- **Velmi praktická přímá bruska.**
- **Klidný chod díky několikanásobně uloženému vřetenu.**
- **Výkonný motor s vysokým trakčním výkonem.**
- **Díky regulaci otáček je obzvláště vhodný pro obrábění ušlechtilé oceli a také pro broušení a leštění.**
- **Vhodný pro brusná tělíska a tvrdokovové frézy.**

Úchop FEIN **ErgoGrip** pro práci bez únavy díky ergonomicky přizpůsobené rukojeti.

Univerzální přímá bruska pro práce na obtížně přístupných místech. Tenké a praktické hrdlo umožňuje vnitřní broušení.

Výkonná příruční přímá bruska s **krátkým krkem**. Vhodné také pro polostabilní použití.

- **Maximálně výkonná přímá bruska FEIN ErgoGrip.**
- **Vysoká hloubky ponoru, délka krční ložisko: 173 mm.**
- **POWERtronik se stabilizací počtu otáček a ochranou proti přetížení.**
- **S dlouhým krkem vřetene.**

#### Rozsah dodávky:

Včetně upínacích kleštin Ø 8 mm, 2 upínacích klíčů OK13 a OK17.

#### Upozornění:

Přímé brusky jsou povoleny pro použití technických fréz do Ø 12 mm.

### Technický popis

Hmotnost	2,1 kg
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

Příkon	1010 W
Délka kabelu	4 m
Elektronická předvolba otáček	ano
Označení výrobce	GSZ11-320PERL
Rozsah otáček	9500 - 32500 min <sup>-1</sup>
Maximální Ø upínacích kleštin	8 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Přímá bruska

## Příslušenství

Kleština pro přímou brusku Kleština Ø 8 mm	077268 8
--	----------