

**HOLEX****Tažný čep Mazak, typ A, s otvorem, Vhodné pro strmé kužely: 40M7****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308670 40M7
GTIN	4062406120450
Třída artiklu	32Z

**Popis****Provedení:**

- Čelní strana čelně soustružena.

Utěsněné.

**Popis:**

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

**Použití:**

- Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT), mimo vel. 30.
- V obráběcích centrech (stroje s automatickou výměnou nástrojů).
- V NC strojích (stroje bez automatické výměny nástrojů).

**Upozornění:**

Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment. K dispozici není vhodný upínací klíč.

**Technický popis**

Celková délka L	41,25 mm
Vhodné pro strmý kužel	40
Ø otvoru	7 mm
Maximální utahovací moment	50 Nm

L <sub>1</sub>	16,25 mm
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem	SK 40
Ø hlavy D <sub>1</sub>	18,79 mm
Závit M	M16
Ø nákrůžku D	21,8 mm
Rozměr klíče	19 mm
Vlastnost otvoru	s otvorem
Norma pro tažné čepy	CAT
Druh produktu	Tažný čep