

Garant**Posuvné měřítko, Rozsah měření: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	410100 300
GTIN	4062406122157
Třída artiklu	40Z

Popis**Provedení:**

Odečítací stupnice protireflexně chromované.

Jemná, kontrastní stupnice.

Stavěcí šroub nahoře.

Ergonomicky optimalizované posuvné měřítko.

Měřicí plochy jemně lapované. Bez hloubkoměru.

Zvláštní příslušenství:

Tabulka závitů č. 412180 pro zadní stranu posuvného měřítka.

Technický popis

Stupnice	1/128 palec
Stupnice	1/20 mm
Obal	Pouzdro
Odečet	0,05 mm
Rozsah měření	0 - 300 mm
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Norma	ISO 13385
Délka měřicí čelisti	64 mm
Kalibrování	A1
Odchylka měření E MPE	±0,05 mm

Aretace	Stavěcí šroub nahoře
Měřicí technika	analogové
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 300 mm	021000 300
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 300 mm	021010 300