




## Sada brusných tělísek jemné, AW-CER, Počet brusných tělísek: 15



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	550305 15
GTIN	4007220947616
Třída artiklu	55E

### Popis

#### Provedení:

Brusné tělíčko **smíšené zrna (AW-CER)** s **tvrdostí J**. Kombinace s měkkým pojivem z **bílého ušlechtilého korundu** a **keramického, mikrokrytalického slinutého korundu** s vysokým samoostřícím efektem pro konstantní vysoký úběr při chladném brusu (označení Pferd AWCO). Sada s vybranými brusnými tělísky s nejpoužívanějšími tvary a rozměry.

#### Použití:

Pro plošné obrábění obtížně obrobitelných superslitin, jako jsou **titanové materiály, slitiny na bázi niklu a kobaltu** a **kalená ocel**.

Doporučená řezná rychlost 30 – 50 m/s.

#### Rozsah dodávky:

Po jednom tvaru brusného tělíčka ZY0205 / ZY0306 / ZY0408 / ZY0510 / ZY0613 / ZY0816 / ZY1303 / ZY2006 / KU03 / KU06 / KU08 / SP0306 / SP0408 / SP0613 / SP0816.

### Technický popis

Počet brusných tělísek	15
Stupeň jemnosti	jemný
Brusivo	Keramické zrna (CER)
Zkratka brusiva	AW-CER

Atribut názvu produktu	AW-CER
Ø stopky	3 mm
Délka stopky	30 mm
Druh produktu	Brusné tělísko